

コンセント間と無線のW通信で  
通信が通りにくい場所でも安定して通知が届きます！

### 超音波離床検知システム CARE ai つながるモデル

163,080円 税込  
(うち消費税等12,080円)



|          | 幅(cm) | 奥行(cm) | 高さ(cm) | 重量(g) |
|----------|-------|--------|--------|-------|
| ①親機      | 17.2  | 11.1   | 9.7    | 425   |
| ②子機      | 7.0   | 4.8    | 11.5   | 210   |
| ③超音波センサー | 12.5  | 8.2    | 3.7    | 130   |
| ④ペンダント   | 4.5   | 9.3    | 1.9    | 60    |

- 材質／ABS樹脂難燃性V0 ●電源／①②③ AC100V±10%(50/60Hz共用) ④リチウム電池
- 最大有効距離／コンセント間通信：約150m、親機⇄子機無線通信：100m、親機⇄ペンダント無線通信：100m ◆セット内容／親機電源ケーブル、センサー機接続ケーブル、超音波センサー取付金具、ペンダント充電器 ◆超音波を使ったセンサーでご利用者の離床・徘徊をお知らせします。

1118201

★

ハカルプラス

インターネット環境を必要としない、  
携帯電話で見る「どこでもマルチカメラ」です。

### どこでもマルチカメラ

AN-C005

(※) 19,224円 税込  
(うち消費税等1,424円)



携帯電話会社適合表

| 携帯<br>会社名 | 3G携帯<br>電話 | スマート<br>フォン | iPhone |
|-----------|------------|-------------|--------|
| docomo    | ○          | ×           | ×      |
| au        | ×          | ×           | ×      |

|         | 幅(cm) | 奥行(cm) | 高さ(cm) | 重量(g)     |
|---------|-------|--------|--------|-----------|
| AN-C005 | 78    | 78.5   | 65.4   | 約55(本体のみ) |

- 材質／PC+ABS
- カラー／左記見本参照
- 電源／DC5V、外部AC100Vアダプター (マイクロUSB)
- 最大有効距離／2GHz/800MHz受信可能圏内
- セット内容／本体、電源ケーブル、ACアダプター、取付け板、取扱説明書、注意書き、ネジ×2
- ◆3G回線のTV電話、TVコール付携帯電話専用です。ご使用前には必ず本機専用回線契約が必要となります。

1118202

★

慶洋エンジニアリング

操作も設置も簡単！  
外出時や遠隔地でも見守り可能なメールお知らせ機能付き！

### 徘徊検知器 「徘徊みまもり太郎」

LLS-06HD  
56,160円 税込  
(うち消費税等4,160円)



| 幅(cm) | 奥行(cm) | 高さ(cm) | 重量(g)        |
|-------|--------|--------|--------------|
| 6.8   | 2.5    | 9.5    | 280(ブラケット含む) |

- カラー／白
- 電源／ACアダプター
- 最大有効距離／約7m
- セット内容／本体、ブラケット、ACアダプター
- ◆見守りを実施したいエリアにセンサーを設置するだけで、危険をアラームでお知らせ。映像や写真付きメールで、外出中や遠隔地からの見守りも可能です。 ※外出先や遠隔地からの「見守り」には、別途インターネット環境が必要です。

1118203

★

レオン

離れて暮らす親御様と毎日話ができる！ お孫さんの顔が見られる！  
あなたのスマホとホットライン。見守りテレビ電話パルモ。

### Parumo

### 見守りテレビ電話 パルモ

IS-800  
75,384円 税込  
(うち消費税等5,584円)



| 幅(cm) | 奥行(cm) | 高さ(cm) | 重量(g) |
|-------|--------|--------|-------|
| 10    | 17     | 16     | 600   |



- 材質／プラスチック
- 電源／100V、ACアダプター
- ◆インターネットを介して顔を見ながら話せるテレビ電話です。相手が出ない時、見守りモードで映像確認、声かけが可能です。
- ◆ご利用にはインターネット回線が必要です。インターネットが無い場合、別売りのLTE通信ユニットがあります。(別途利用料金が発生します)
- ◆スマホ、タブレットには無料専用アプリをご利用頂きます。Android、iOSに対応しています。

1118204


★

ISEED

センサーの変化をスマホに通知 即座にスマホで映像確認、声かけができ、最適で安心な対応が可能です。



①パルモケア本体  
ISS-120



② おきるコール ISS-120A (おきるセンサー+パルモケア本体)  
③ ふむコール ISS-120B (ふむセンサー+パルモケア本体)  
④ 微力ボタンコール ISS-120F (微力呼出しボタン+パルモケア本体)

1118205

★

ISEED

### 徘徊感知機器 パルモケアシステム

|          |                                |           |                               |
|----------|--------------------------------|-----------|-------------------------------|
| ①パルモケア本体 | 58,320円 税込<br>(うち消費税等4,320円)   | ③ふむコール    | 132,840円 税込<br>(うち消費税等9,840円) |
| ②おきるコール  | 149,040円 税込<br>(うち消費税等11,040円) | ④微力ボタンコール | 101,520円 税込<br>(うち消費税等7,520円) |

|              | 幅(cm) | 奥行(cm) | 高さ(cm) | 重量(g) |
|--------------|-------|--------|--------|-------|
| ①パルモケア本体     | 10    | 10     | 12     | 300   |
| ②おきるコール センサー | 22    | 60     | 0.5    | 700   |
| ③ふむコール センサー  | 50    | 90     | 0.5    | 1500  |
| ④微力ボタンコール    | 1.2   | 1.2    | 15     | 100   |

- 材質／プラスチック
- 電源／[本体・おきるコール]100V、ACアダプター [送信器]電池駆動 [ふむコール・微力ボタン]電源不要
- ◆各種センサーの変化をスマホに通知し、遠隔から映像確認、声かけが可能。カメラを縦360°、横90°回転可能。
- ◆送信器とパルモケア本体は無線(約10m)で通信します。
- ◆ご利用にはインターネット回線が必要です。インターネットが無い場合、別売りのLTE通信ユニットがあります。(別途利用料金が発生します)
- ◆スマホ、タブレットには無料専用アプリをご利用頂きます。Android、iOSに対応しています。
- ◆①パルモケア本体 センサーからの信号を送信器を介して受信し、スマホに連絡します。また、スピーカーからチャイムを鳴らせます。
- ◆②おきるコール マットレスの下に置き、起き上がりを検知し、スマホに連絡します。
- ◆③ふむコール ベッドの横や通路に置き、踏まれると反応し、スマホに連絡します。
- ◆④微力ボタンコール 呼びたい時、ボタン押しでスマホに連絡します。30gの弱い力で反応します。